

Différents modèles de l'imprimante SQUIX 4



Modèle de base : impression d'étiquettes sur toutes les matières en rouleau ou paravent. La matière est séparée sur l'arête d'arrachage dentelée.



Modèle P : sur ce modèle, les étiquettes peuvent être pré-décollées grâce à l'enrouleur interne. Durant l'impression, l'étiquette est retirée de son support. L'étiquette personnalisée est désolidarisée du support par l'arête de pré-décollement. Elle peut ensuite être enlevée manuellement ou par un applicateur. Si vous faites le choix de ce modèle, il vous sera livré avec une interface E/S.



Modèle M : guidage des consommables centrés. Modèle à choisir pour l'impression de très petites étiquettes et ou certaines matières étroites Largeur d'étiquettes acceptées : de 4 à 110 mm.



Modèle MP : modèle regroupant le modèle P et M. Les consommables sont donc centrés et les étiquettes peuvent être pré-décollées à l'aide de l'enrouleur interne présent dans l'imprimante.



Modèle MT : guidage des consommables centrés. Le modèle MT permet d'imprimer des étiquettes textiles.